

Produktblad Skylt A5 Inplastad

Info-skylt om hörslingor "Hörslinga är installerad...", A5, dubbelsidig för stående/liggande plac., inplastad.



ED285027 Skylt A5 Inplastad 76.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Skylt A5

Info-skylt om hörslingor "Hörslinga är installerad...", A5, dubbelsidig för stående/liggande placering.



ED285026 Skylt A5 25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Skylt 5 T-symbol

T-symbol utan text, 80x73mm, självhäftande.



ED285023 Skylt 5 T-symbol 27.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Skylt 4 T-symbol

T-symbol utan text, 125x114mm, självhäftande.



ED285021 Skylt 4 T-symbol 33.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Skylt Teleslinga finns

Skylt Teleslinga finns 60x90mm självhäftande



ED285007 Skylt Teleslinga finns 33.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Skylt Teleslinga finns

Skylt Teleslinga finns 125x180mm självhäftande.



ED285003 Skylt Teleslinga finns 40 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Skylt Teleslinga finns

Skylt Teleslinga finns 140x205mm styv kartong.



ED285001 Skylt Teleslinga finns 45 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Univox rumsslinga

Rumsslinga på kabelrulle, 0,75mm², inkl. 50 clips, ljusgrå, 30m.



ED283240 Univox rumsslinga 512.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad CL Hook 7

Enkel slingkrok 3,5mm plugg

En öronkrok är idealisk för användning med en hörapparat med telespole, så att du kan lyssna på din ljudkälla med direktupptagning av ljudet istället för via mikrofonen i hörapparaten.

Slingkroken finns i två modeller. CL Hook 1 kan du ansluta till din telefon, som har 2,5 mm headset-/hörlursuttag. Du får händerna fria för annat samtidigt som du pratar.

CL Hook 7 3,5mm kan du ansluta till din smartphone, MP3, CD eller PC. En bit av sladden är spiralformad vilket gör den flexibel och den kan sträckas ut ytterligare ca 10 cm vid behov.



ED279027 CL Hook 7 350 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Univox CL Hook 1

En öronkrok är idealisk för användning med en hörapparat med telespole, så att du kan lyssna på din ljudkälla med direktupptagning av ljudet istället för via mikrofonen i hörapparaten.

Slingkroken finns i två modeller. CL Hook 1 kan du ansluta till din telefon, som har 2,5 mm headset-/hörlursuttag. Du får händerna fria för annat samtidigt som du pratar.

CL Hook 7 kan du ansluta till din smartphone, MP3, CD eller PC. En bit av sladden är spiralformad vilket gör den flexibel och den kan sträckas ut ytterligare ca 10 cm vid behov.



ED279020 Univox CL Hook 1 325 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Univox 13T XLR

Signalkällan som är kopplad till ett slingsystem är mycket viktig för dess prestanda. Vårt breda sortiment av elektretmikrofoner ger installatören möjlighet att hitta de mikrofoner som passar vid olika projekt.

Elektretmikrofoner har en hög känslighet och är immuna mot störningar från magnetfält, vilket gör dem idealiska för användning ihop med hörslingeanläggningar. De behöver dock en matningsspänning (phantom-spänning) för att fungera. Alla Univox slingförstärkare är utrustade med 12 V phantom-spänning på en eller flera ingångar, därför passar samtliga Univox elektretmikrofoner.

För de situationer där trådlösa mikrofoner är den enda eller bästa lösningen är vi glada att kunna erbjuda hela Okayos sortiment av professionella trådlösa mikrofonsystem. Läs mer om dessa produkter på vår hemsida.



ED241503 Univox 13T XLR 1418.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager