

Produktblad Etymotic ER4SR

Etymotic ER4SR Studio Reference in-ear hörlurar

I En Klass För Sig Själv För över 30 år sedan

uppfann Etymotic ljudisolerande in-ear hörlurar. Etymotics ursprungliga design, utvecklad för auditiv forskning och hörselprovning, använde balanserade mottagare och etablerade toppstandarden för högupplösta hörlurar. ER4-hörlurar var de första högkvalitativa, ljudisolerade in-ear hörlurarna som använde den här tekniken i en konsumenthörlur, och är erkända som världsledande för sin kvalitet, som alla andra hörlurar jämförs med. Uppbackade av årtionden av forskning och utveckling för örat Världsledande inom ljudåtergivning Ööverträffad frekvensrespons och ljudkvalitet — 92%+ response accuracy from 20 Hz – 16 kHz De enda hörlurarna med balanserade, precisionsjusterade, anpassade drivers Högsta utmatningskänslighet i sin klass Funktioner Professionell kvalitet och tillförlitlighet Precisionsjusterade, anpassade drivers Precisionsgjutna metallkroppar med anodiserad yta Avtagbar, förstärkt 1.5 m kabel med 3,5 mm guldpläterad stereokontakt och MMCX-kontakt urval av ljudisolerande pluggar för att säkerställa korrekt tätning och komfort Bästa möjliga ljudisolering Första hörlurarna som helt försluter örat Minskning av yttre buller minskar risken för att lyssna på farliga nivåer Bästa hållbarhet och garanti 2-års garanti Utbytbara filter skyddar de balanserade elementen från öronvax I förpackningen Hörlurar Avtagbar 1.5 m kabel med 3,5 mm guldpläterad stereoplugg Ett urval av öronpluggar i olika storlekar Ersättningsfilter och verktyg Förvaringsväska Tekniska specifikationer
Frequency Response 20 Hz - 16 kHz
Transducers High performance, balanced armature micro-drivers
Noise Isolation 35-42 dB
Impedance (@1kHz) 4XR (45 Ohms) 4SR (45 Ohms)
Sensitivity (@1 kHz) SPL at 0.1v 4XR (98 dB) 4SR (98 dB)
Maximum Output (SPL) 122 dB
Cable 5 ft Detachable
User Replaceable ACCU-Filters Yes
Warranty 2 Years
Custom-Fit Option Yes



XL1174040 Etymotic ER4SR 4495 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar